


체크 밸브 VBNF-CBA-Q6-Q6 제품 번호: 8193270

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	역류 방지 기능
공압 연결부 1	QS-6
공압 연결부 2	QS-6
제어 공기 연결부 21	QS-6
작동 방식	수동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	260 l/min
작동 압력	1 MPa 10 bar
파일럿 압력	0.2 MPa...1 MPa
제어 압력	2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
주변 온도	-10 °C...60 °C
하우징 소재	PBT
하우징 색상	회색
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
설치 위치	임의 방향
제어되는 역류 방지 기능 작동 유형	공압식
수동 배기 기능	터치식
온도 범위 전체 작동 압력	0.2 bar...10 bar
표준 유량 1-2(6->0)	500 l/min
표준 공칭 유량 1->2(6-5)	260 l/min
꺼지는 시간	9 ms
켜지는 시간	6 ms
방폭	구역 2(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 °C...70 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
제품 무게	23.3 g

특징	값
커버 소재	ES-BE PBT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
해제 링 소재	POM