


체크 밸브 VBNF-LBA-G18-Q4

제품 번호: 8193272

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	해제 가능 역류 방지 기능 포함
추가 기능 선택	수동 배기
공압 연결부 1	QS-4
공압 연결부 2	G1/8
제어 공기 연결부 21	QS-4
고정 방식	돌려 끼움 가능
작동 압력	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
파일럿 압력	0.2 MPa...1 MPa
제어 압력	2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
주변 온도	-10 °C...60 °C
하우징 소재	PBT
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
설치 위치	임의 방향
제어되는 역류 방지 기능 작동 유형	공압식
수동 배기 기능	터치식
회전 가능	360 deg/지속 스위블 허용되지 않음
온도 범위 전체 작동 압력	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
표준 유량 1-2(6->0)	500 l/min
표준 공칭 유량 1->2(6-5)	260 l/min
꺼지는 시간	9 ms
켜지는 시간	6 ms
방폭	구역 2(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기

특징	값
공칭 조임 토크	3 Nm 6 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	27.9 g
커버 소재	ES-BE PBT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	단조 알루미늄 합금
해제 링 소재	POM