

센서 브래킷
EAPM-E24-60-SHE
제품 번호: 8197123

FESTO



데이터 시트

특징	값
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 총량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-20 °C...80 °C
제품 무게	103 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
센서 브래킷 소재	강