

**프로파일 고정**  
**EAHF-E24-60-P-D4**  
제품 번호: 8197129

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 60                                                                                                                              |
| 내식성 등급 CRC       | 0 - 부식 스트레스 없음                                                                                                                  |
| LABS 적합성         | VDMA24364-C1-L                                                                                                                  |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 제품 무게            | 119 g                                                                                                                           |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                                                                         |
| 플레이트 소재          | 단조 알루미늄 합금, 아노다이징                                                                                                               |
| 나사 소재            | 강철                                                                                                                              |