


드라이브 샤프트 어댑터
DARF-Q13-16
제품 번호: 8200998

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	16
설치 위치	임의 방향
피스톤 직경	Ø 16
디자인	드라이브 샤프트
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a)
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 9
보관 온도	-20 °C...60 °C
주변 온도	0 °C...60 °C
최대 굽힘 토크	4 Nm
최대 정적 축방향 하중	140 N
제품 무게	75 g
고정 방식	관통 구멍 및 센터링 슬리브 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 샤프트 어댑터 소재	열처리강