

진공 흡입기  
OGVN-20-A-U

제품 번호: 8204817

FESTO



데이터 시트

| 특징               | 값                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 흡입컵 높이 조절기       | 4.6 mm                                                      |
| 흡착컵 직경           | 20 mm                                                       |
| 흡착컵 볼륨           | 1.04 cm <sup>3</sup>                                        |
| 연결 위치            | 상단                                                          |
| 설치 위치            | 입의 방향                                                       |
| 흡착컵 형태           | 원형 벨로즈 1.5배                                                 |
| 작동 압력            | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 공칭 작동 압력         | -70 kPa<br>-10.15 psi                                       |
| 정격 작동 압력         | -0.7 bar                                                    |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]                           |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                                               |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                                            |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a)                             |
| 주변 온도            | 10 °C...45 °C                                               |
| 제품 무게            | 1.1 g                                                       |
| 고정 방식            | 진공 연결부를 통해                                                  |
| 색상               | 블루/라이트 블루                                                   |
| 쇼어강도             | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5                                      |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                     |
| 흡착컵 소재           | PUR                                                         |