

# 진공 흡입기 OGVN-35-A-U-G14

제품 번호: 8204819

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 흡입컵 높이 조절기       | 9.5 mm                                                                                                                          |
| 공칭 폭             | 5 mm                                                                                                                            |
| 흡착컵 직경           | 35 mm                                                                                                                           |
| 흡착컵 볼륨           | 4.4 cm <sup>3</sup>                                                                                                             |
| 연결 위치            | 상단                                                                                                                              |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                                                                                           |
| 흡착컵 형태           | 원형 벨로즈 1.5배                                                                                                                     |
| 작동 압력            | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                                                     |
| 공칭 작동 압력         | -70 kPa<br>-10.15 psi                                                                                                           |
| 정격 작동 압력         | -0.7 bar                                                                                                                        |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:::]                                                                                                |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                                                                                                                   |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                                                                                                                |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합 | 제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외 |
| 주변 온도            | 10 °C...45 °C                                                                                                                   |
| 공칭 작동 압력에서 유지력   | 39.5 N                                                                                                                          |
| 제품 무게            | 13 g                                                                                                                            |
| 고정 방식            | 진공 연결부를 통해                                                                                                                      |
| 진공 연결부           | G1/4                                                                                                                            |
| 색상               | 블루/라이트 블루                                                                                                                       |
| 쇼어강도             | A 30 +/- 5<br>A 70 +/- 5                                                                                                        |
| 나사식 트리니언 소재      | 단조 알루미늄 합금                                                                                                                      |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                                                                         |
| 흡착컵 소재           | PUR                                                                                                                             |