


진공 흡입기 OGVN-75-A-U-G38

제품 번호: 8204836

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡입컵 높이 조절기	16 mm
공칭 폭	10 mm
흡착컵 직경	75 mm
흡착컵 볼륨	42.8 cm ³
연결 위치	상단
설치 위치	임의 방향
흡착컵 형태	원형 벨로즈 1.5배
작동 압력	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
공칭 작동 압력	-70 kPa -10.15 psi
정격 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:::]
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	10 °C...45 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	173 N
제품 무게	46 g
고정 방식	진공 연결부를 통해
진공 연결부	G3/8
색상	블루/라이트 블루
쇼어강도	A 30 +/- 5 A 70 +/- 5
나사식 트리니언 소재	단조 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	PUR