

어댑터 플레이트
OAMC-PA-M4-9
제품 번호: 8205197

FESTO



데이터 시트

특징	값
마운팅 브라켓 소재	아노다이징 알루미늄
설치 위치	임의 방향
디자인	연결판
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
최대 조임 토크	1 Nm
제품 무게	215 g
고정 방식	나사산을 이용한 직접 고정
흡착컵 고정	암나사 M4
흡입 컵 부착물, 수량	9
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
플레이트 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징