

길이 보정기 VAL-M5-5-F1A

제품 번호: 8214722

FESTO



데이터 시트

특징	값
흡착컵 홀더 높이 보정	5 mm
설치 위치	임의 방향
디자인	위 진공 연결부
작동 압력	-0.95 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a)
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	25 g
고정 방식	수나사 M16x1 포함
흡착컵 고정	암나사 M5
진공 연결부	암나사 M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄
홀더 소재	알루미늄 POM 고합금강, 스테인리스