

# 원형 실린더

## DPRA-N-1 1 1/4"-2-U-N

제품 번호: 8217865

FESTO



### 데이터 시트

| 특징               | 값                               |
|------------------|---------------------------------|
| 스트로크             | 2 in                            |
| 피스톤 Ø            | 1 1/4"                          |
| 피스톤 로드 나사산       | 7/16-20 UNF-2A                  |
| 완충, 완충장치, 쿠션     | 쿠션 없음                           |
| 설치 위치            | 임의 방향                           |
| 피스톤 로드 단부        | 수나사                             |
| 디자인              | 피스톤<br>피스톤 로드<br>실린더관           |
| 위치 인식            | 없음                              |
| 비틀림 방지 장치/가이드    | 원형 피스톤 로드                       |
| 작동 압력            | 9.99 psi...150 psi              |
| 작동 방식            | 복동                              |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| 내식성 등급 CRC       | 1 - 낮은 부식 부하                    |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                |
| 주변 온도            | -40 °F...300 °F                 |
| 제품 무게            | 0.74 lb                         |
| 공압 연결부           | 1/8 NPT                         |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                         |
| 씰 소재             | NBR                             |
| 피스톤 로드 소재        | 고합금 스테인리스강                      |
| 실린더 배럴 소재        | 고합금강, 스테인리스                     |