

평행 키트
EAMM-U-87-T42-80P-147
 제품 번호: 8223774

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	87
중심 간격	147 mm
설치 위치	임의 방향
기어비	1:1
최대 속도	3000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-20 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...50 °C
질량 관성 모멘트	44.2 kgmm ²
무부하 구동 토크	0.22 Nm
전달 가능 토크	3 Nm
제품 무게	1171 g
액추에이터 인터페이스 코드	T42
인터페이스 코드 모터 In	80P 80PA 80RA
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수