


커플링 허브
EAMC-H-30-10-GB16-9
제품 번호: 8228656

FESTO



데이터 시트

특징	값
마운트 직경 1	9 mm
사이즈	30
공칭 길이	20.7 mm
설치 위치	임의 방향
최대 속도	8000 1/min
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 °C...60 °C
상대 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 °C...60 °C
질량 관성 모멘트	3.2 kgmm ²
전달 가능 토크	8.5 Nm
제품 무게	25 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수