


운활기
MS4-LOE-AGC-R
제품 번호: 8232827

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
디자인	비례 표준 미스트 운활장치
최대 오일 주입량	30 cm³
셸 보호	플라스틱 보호 후드
작동 압력	0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar 14.5 psi...174 psi
운활기 기능을 위한 최소 유량	40 l/min
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	2200 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	운활 작동 가능
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	-10 °C...60 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	325 g
고정 방식	옵션: 인라인 설치 액세서리 포함
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	PC