


온오프 밸브
MS6-EE-AGE-V24
 제품 번호: 8232873

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	6
디자인	피스톤 밸브
작동 방식	전기식
배기 기능	유량 제어 불가
수동 작동기	고정 잠금식 터치식
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	일차 제어됨
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 압력	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
커버링	포지티브 커버링
C값	29 l/sbar
b값	0.4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	7000 l/min
듀티 사이클	100%
코일 특성값	24 V DC: 1.5 W
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
고정 방식	옵션: 인라인 설치 액세서리 포함
설치 위치	임의 방향
유량 방향	역방향 불가

특징	값
제품 무게	1040 g
공압 연결부 1	G3/4
공압 연결부 2	G3/4
공압 연결부 3	G1/2
제어 공기 공급	내부
전기 연결부	EN 175301-803에 따라
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트