


서비스 유닛 조합

MSB4-1/4:I1:I3

제품 번호: 8233006

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	수동 회전
디자인	섬유 필터
최대 응축수량	19 ml
셸 보호	플라스틱 보호 후드
작동 압력	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
최대 표준 유량	360 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [6:::4]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [5:::3]에 따른 압축공기
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	400 g
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
씰 소재	NBR
필터 소재	붕규산유리 파이버
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	PC