


서비스 유닛 조합

MSB4-1/4:J120:M1-WP

제품 번호: 8233008

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브 액세서리로 잠금 가능
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	수동 회전
디자인	필터 컨트롤러 운할장치
최대 응축수량	19 ml
여과 등급	40 µm
최대 오일 주입량	30 cm³
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음 역류 거동 있음
셸 보호	플라스틱 보호 후드
압력 표시기	압력계 장착
작동 압력	0.15 MPa...1.4 MPa 1.5 bar...14 bar
압력 조절 범위	1.5 bar...14 bar
최대 표준 유량	1400 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[::4:]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [7:4:]에 부합하는 압축공기
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	480 g
고정 방식	마운팅 브라켓 포함
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4

특징	값
씰 소재	NBR
필터 소재	PE
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	PC