

서비스 유닛 조합
MSB4-1/4:02:02-WP-Z
 제품 번호: 8233010

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브 액세서리로 잠금 가능
디자인	압력계가 없는 압력 제어 밸브
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음 역류 거동 있음
작동 압력	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
압력 조절 범위	0.03 MPa...0.7 MPa 0.3 bar...7 bar 4.35 psi...101.5 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	490 g
고정 방식	마운팅 브라켓 포함
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트