


서비스 유닛 조합

MSB4-1/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP

제품 번호: 8233012

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
작동 안전장치	잠금 장치가 있는 회전 노브 액세서리로 잠금 가능
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	40 µm
수동 작동기	고정 잠금식 터치식
응축수 배출부	수동 회전
디자인	분기 모듈 소프트 스타트 밸브 온 오프 밸브 온 오프 밸브 필터 컨트롤러
최대 응축수량	19 ml
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음 역류 거동 있음
셸 보호	플라스틱 보호 후드
압력 표시기	압력계 장착
작동 압력	0.45 MPa...1.4 MPa 4.5 bar...14 bar 65.25 psi...203 psi
압력 조절 범위	0.4 MPa...1.2 MPa 4 bar...12 bar 58 psi...174 psi
최대 표준 유량	450 l/min
코일 특성값	24 V DC: 1.5 W
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기

특징	값
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1500 g
고정 방식	마운팅 브라켓 포함
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	G1/4
필터 소재	PE
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	PC