


서비스 유닛 조합 MSB6-3/8:12:14

제품 번호: 8233037

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	전자동
디자인	섬유 필터
최대 응축수량	38 ml
셸 보호	플라스틱 보호 후드
작동 압력	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
최대 표준 유량	900 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [6:::4]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [5:::3]에 따른 압축공기
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1240 g
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
씰 소재	NBR
필터 소재	붕규산유리 파이버
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	PC