


**서비스 유닛 조합**  
**MSB6-AGE:J1:F3-WP**  
 제품 번호: 8233042

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 6                                                            |
| 시리즈              | MS                                                           |
| 작동 안전장치          | 잠금 장치가 있는 회전 노브<br>액세서리로 잠금 가능                               |
| 설치 위치            | 수직 +/- 5°                                                    |
| 여과 등급            | 40 µm                                                        |
| 응축수 배출부          | 수동 회전                                                        |
| 디자인              | 분기 모듈<br>온 오프 밸브 필터 컨트롤러                                     |
| 최대 응축수량          | 38 ml                                                        |
| 컨트롤러 기능          | 출구 압력, 일정<br>일차 압력 보상 있음<br>이차 배기 있음<br>역류 거동 있음             |
| 셸 보호             | 플라스틱 보호 후드                                                   |
| 압력 표시기           | 압력계 장착                                                       |
| 작동 압력            | 0.15 MPa...2 MPa<br>1.5 bar...20 bar<br>21.75 psi...290 psi  |
| 압력 조절 범위         | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi |
| 최대 표준 유량         | 3500 l/min                                                   |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[::4:]에 따른 압축공기<br>불활성 가스                     |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                        |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                                                |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| 보관 온도            | -10 °C...60 °C                                               |
| 출구의 공기 순도 등급     | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                              |
| 매체 온도            | -10 °C...60 °C                                               |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C                                               |
| 제품 무게            | 2070 g                                                       |
| 고정 방식            | 마운팅 브라켓 포함                                                   |

| 특징       | 값           |
|----------|-------------|
| 공압 연결부 1 | G3/4        |
| 공압 연결부 2 | G3/4        |
| 공압 연결부 3 | G1/2        |
| 씰 소재     | NBR         |
| 필터 소재    | PE          |
| 하우징 소재   | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 보울 소재    | PC          |