


# 서비스 유닛 조합

## MSB6-AGE:J1:M1

제품 번호: 8233043

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                                |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 사이즈              | 6                                                |
| 시리즈              | MS                                               |
| 작동 안전장치          | 잠금 장치가 있는 회전 노브<br>액세서리로 잠금 가능                   |
| 설치 위치            | 수직 +/- 5°                                        |
| 응축수 배출부          | 수동 회전                                            |
| 디자인              | 필터 컨트롤러 운할장치                                     |
| 최대 응축수량          | 38 ml                                            |
| 여과 등급            | 40 µm                                            |
| 최대 오일 주입량        | 75 cm³                                           |
| 컨트롤러 기능          | 출구 압력, 일정<br>일차 압력 보상 있음<br>이차 배기 있음<br>역류 거동 있음 |
| 셸 보호             | 플라스틱 보호 후드                                       |
| 압력 표시기           | 압력계 장착                                           |
| 작동 압력            | 0.15 MPa...2 MPa<br>1.5 bar...20 bar             |
| 압력 조절 범위         | 0.5 bar...12 bar                                 |
| 최대 표준 유량         | 3700 l/min                                       |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[::4:]에 따른 압축공기<br>불활성 가스         |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                            |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                                    |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 보관 온도            | -10 °C...60 °C                                   |
| 출구의 공기 순도 등급     | ISO 8573-1:2010 [7:4:]에 부합하는 압축공기                |
| 매체 온도            | -10 °C...60 °C                                   |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C                                   |
| 제품 무게            | 1900 g                                           |
| 고정 방식            | 액세서리 포함                                          |
| 공압 연결부 1         | G3/4                                             |
| 공압 연결부 2         | G3/4                                             |

| 특징     | 값           |
|--------|-------------|
| 씰 소재   | NBR         |
| 필터 소재  | PE          |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 보울 소재  | PC          |