


# 축 키트 EAMM-A-S60-80G

제품 번호: 8234798

FESTO



## 데이터 시트

| 특징             | 값                      |
|----------------|------------------------|
| 공칭 길이          | 77.4 mm                |
| 설치 위치          | 임의 방향                  |
| 최대 속도          | 6000 1/min             |
| LABS 적합성       | VDMA24364-B2-L         |
| 보관 온도          | -25 °C...60 °C         |
| 상대 습도          | 0 - 95 %               |
| 보호 등급          | IP40                   |
| 주변 온도          | -10 °C...60 °C         |
| 질량 관성 모멘트      | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| 전달 가능 토크       | 21 Nm                  |
| 제품 무게          | 1370 g                 |
| 액추에이터 인터페이스 코드 | S60                    |
| 인터페이스 코드 모터 In | 80G                    |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수                |