


적산 카운터 PZA-E-C

제품 번호: 8606

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	공압 드라이브가 있는 기계식 순서 카운터
리셋 종류	수동 버튼 또는 공압 신호
디스플레이	6자리수
드라이브 강하 압력	< 0.15bar
강하 압력 리셋	< 0.15bar
드라이브 응답 압력	> 0.8bar
복원 응답 압력	2 bar
작동 압력	2 bar...8 bar
최소 복귀 압력	2 bar
드라이브 최소 펄스 지속 시간	8 ms
리셋 최소 펄스 지속 시간	150 ms
드라이브 최소 정지 지속 시간	10 ms
리셋 최소 정지 지속 시간	50 ms
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	70 g
고정 방식	프런트 패널 장착
공압 연결부	M5
하우징 소재	PA