

# 리밋 밸브 SDK-3-PK-3

제품 번호: 8714

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                               |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 밸브 기능                       | 3/2 닫힌 상태 단안정                   |
| 작동 방식                       | 기계식                             |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 16 l/min                        |
| 공압식 작동 포트                   | PK-3                            |
| 작동 압력                       | 0 bar...8 bar                   |
| 디자인                         | 볼 시트                            |
| 리셋 종류                       | 기계식 스프링                         |
| 공칭 폭                        | 0.6 mm                          |
| 배기 기능                       | 스로틀 가능                          |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                            |
| 구동 방식                       | 직접                              |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                          |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 매체 온도                       | -10 °C...80 °C                  |
| 주변 온도                       | -10 °C...80 °C                  |
| 작동력                         | 12 N                            |
| 제품 무게                       | 50 g                            |
| 고정 방식                       | 관통 구멍 포함                        |
| 공압 연결부 1                    | PK-3                            |
| 공압 연결부 2                    | PK-3                            |
| 공압 연결부 3                    | 측정 안됨                           |