


분배기 블록
FR-12-PK-3-B
제품 번호: 8761

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2.5 mm
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	0 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
배출부 개수	12
공급 라인 개수	1
공압 연결부 1	암나사 G1/4
공압 연결부 2	호스 외경 4 mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트