


핸드 레버 밸브 **H-3-1/4-B** 제품 번호: 8987



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 쌍안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	600 l/min
공압식 작동 포트	G1/4
작동 압력	-0.95 bar...10 bar
디자인	플레이트 시트
공칭 폭	7 mm
구동 방식	직접
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
작동 토크	0.5 Nm
제품 무게	320 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	G1/4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트