


# 롤러 레버 밸브

## RO-3-1/4-B

제품 번호: 8991

FESTO



### 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 3/2 개방 단동                                              |
| 작동 방식                       | 기계식                                                    |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 600 l/min                                              |
| 공압식 작동 포트                   | G1/4                                                   |
| 작동 압력                       | -0.95 bar...10 bar                                     |
| 디자인                         | 플레이트 시트                                                |
| 공칭 폭                        | 7 mm                                                   |
| 구동 방식                       | 직접                                                     |
| 방폭                          | 구역 1(ATEX)<br>구역 2(ATEX)<br>구역 21(ATEX)<br>구역 22(ATEX) |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                                         |
| 작동력                         | 48 N                                                   |
| 제품 무게                       | 230 g                                                  |
| 고정 방식                       | 관통 구멍 포함                                               |
| 공압 연결부 1                    | G1/4                                                   |
| 공압 연결부 2                    | G1/4                                                   |
| 공압 연결부 3                    | G1/4                                                   |
| 씰 소재                        | NBR                                                    |
| 하우징 소재                      | 알루미늄 다이 캐스트                                            |