

플라스틱 코팅 메탈 튜브 PM-4

제품 번호: 9084

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	6 mm
유량 관련 굽힘 반경	19 mm
내경	3.92 mm
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...30 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-29 °C...65 °C
길이에 따른 제품 무게	0.024 kg/m
색상	검정색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	단조 알루미늄 합금 PE