


압력 시퀀스 밸브 VD-3-PK-3

제품 번호: 9270

FESTO



데이터 시트

특징	값
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	100 l/min
공압식 작동 포트	PK-3
작동 압력	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
공칭 폭	2.5 mm
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	220 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 2	PK-3
공압 연결부 3	PK-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수