


격벽 퀵 커넥터 SCK-PK-3-KU

제품 번호: 9387

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2.4 mm
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	벌크헤드
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부 1	호스 외경 4mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 3 mm용
공압 연결부 2	호스 외경 4 mm용 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 3mm용
유니온 너트 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
너트 소재	POM
커넥터 소재	POM