

어댑터
AD-G1/8-1/8NPT-I
 제품 번호: 9395

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	5.95 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부 1 최대 조임 토크	6 Nm
공압 연결부 2 최대 조임 토크	7 Nm
공칭 조임 토크	10.55 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	10.38 g
공압 연결부 1	수나사 G1/8
공압 연결부 2	암나사 1/8 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	PVC
하우징 소재	아연 도금 강철