


격벽 퀵 커넥터 SCK-PK-3

제품 번호: 9420

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2.4 mm
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	벌크헤드
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
공압 연결부 1	호스 외경 4mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 3 mm용
공압 연결부 2	호스 외경 4 mm용 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 3mm용
유니온 너트 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
너트 소재	아연 도금 강철
커넥터 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리