


격벽 퀵 커넥터

SCK-PK-4

제품 번호: 9421

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	3.4 mm
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	벌크헤드
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
공압 연결부 1	호스 외경 6 mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 4mm용
공압 연결부 2	호스 외경 6mm용 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 4 mm용
유니온 너트 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
너트 소재	아연 도금 강철
커넥터 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리