

격벽 퀵 커넥터 SCK-PK-6

제품 번호: 9422

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|--|
| 공칭 폭 | 5.3 mm |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 디자인 타입 | 벌크헤드 |
| 팩 크기 | 10 |
| 온도 범위 전체 작동 압력 | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:..]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능 |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -40 °C...150 °C |
| 공압 연결부 1 | 호스 외경 8mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용 |
| 공압 연결부 2 | 호스 외경 8 mm용 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용 |
| 유니온 너트 소재 | 단조 알루미늄 합금, 양극 처리 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 너트 소재 | 아연 도금 강철 |
| 커넥터 소재 | 단조 알루미늄 합금, 양극 처리 |