


격벽 퀵 커넥터 QCK-3/8-PK-9-B

제품 번호: 9427

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	8 mm
나사식 트리니언 씰 유형	실링 링
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	벌크헤드
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공칭 조임 토크	12.5 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
공압 연결부 1	암나사 G3/8
공압 연결부 2	너트가 포함된 바브형 피팅 내경 9 mm용
유니온 너트 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
너트 소재	아연 도금 강철
커넥터 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리