

스로틀 소음기

GRU-1/8-B

제품 번호: 9516

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	유량 제어 음압 기능
추가 기능 선택	소음기 포함
공압 연결부 1	G1/8
설정 장치	슬롯 나사
고정 방식	돌려 끼움 가능
표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	0 l/min...1000 l/min
주변 온도	-10 °C...70 °C
하우징 소재	알루미늄
설치 위치	임의 방향
온도 범위 전체 작동 압력	0 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...70 °C
제품 무게	10 g
완충 인서트 소재	PE
나사식 트리니언 소재	알루미늄 다이 캐스트
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
조절 나사 소재	PA