

볼 밸브
QH-1/2
제품 번호: 9543

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	2/2 쌍안정
공압 연결부 1	G1/2
공압 연결부 2	G1/2
작동 방식	수동
고정 방식	인라인 설치
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	11500 l/min
공칭 폭	15 mm
하우징 소재	황동
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	ISO 228-1
디자인	볼 밸브
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	40
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체	ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [·:·:·] 불활성 가스 물 · 수증기 없음 중성 액체 기타 유동 매체는 별도 요청 바람
매체 온도	-20 °C...150 °C
제품 무게	340 g
씰 소재	FPM PTFE
볼 소재	황동, 크롬 도금
샤프트 소재	황동