

어댑터
AD-1/4NPT-G1/4-I
 제품 번호: 9625

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	7.95 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부 1 최대 조임 토크	12 Nm
공압 연결부 2 최대 조임 토크	11 Nm
제품 무게	21 g
공압 연결부 1	수나사 1/4 NPT
공압 연결부 2	암나사 G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	PVC
하우징 소재	아연 도금 강철