

이중 니플 E-G1/2-1/2NPT

제품 번호: 9633



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	14.3 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부 1 최대 조임 토크	40 Nm
공압 연결부 2 최대 조임 토크	28 Nm
공칭 조임 토크	47.9 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	47.68 g
공압 연결부 1	G1/2
공압 연결부 2	1/2 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수