


짧은 펄스 밸브
VLK-3-PK-3
 제품 번호: 9639



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2.5 mm
작동 압력	2.5 bar...8 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	90 l/min
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	170 g
고정 방식	조립 프레임에
씰 소재	TPE-U(PU)
하우징 소재	아연 다이 캐스트