


급속 배기 밸브 SEU-1/4-NPT

제품 번호: 9799

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	빠른 배기
추가 기능 선택	소음기 포함
공압 연결부 1	1/4 NPT
공압 연결부 2	1/4 NPT
고정 방식	돌려 끼움 가능
배기 표준 공칭 유량 0.6-→0.5MPa(6-→5bar, 87-→72.5psi)	1100 l/min
배기 표준 유량 0.6-→0MPa(6-→0bar, 87-→0psi)	2300 l/min
환기 표준 공칭 유량 0.6-→0.5MPa(6-→5bar, 87-→72.5psi)	960 l/min
작동 압력	0.5 bar...10 bar
주변 온도	-20 °C...75 °C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
공칭 폭	7 mm
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...75 °C
음압 레벨	85 dB(A)
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수