


Kabelio paskirstytojas ASI-KVT-FK

Gaminio numeris: 18786

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	7,2 g
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 75 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Leidžiama srovės apkrova	3 A
Gnybto skerspjūvis	1,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronzinis