



Amortizators YSR-20-25

Daļas numurs: 10869

FESTO

Regulējami, uzpildāmi



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Gājiens	25 mm
Amortizēšana	regulējams cietības raksturojums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,4 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	25 mm
Max. apturēšanas spēks	2.500 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	62,5 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	180.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,32 J
Atstatīšanas spēks	25 N
Produkta svars	420 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Tērauds galvanizēts
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums