


Plakanais cilindrs EZH-1,5/6,5-10

Daļas numurs: 13009

FESTO

Nerotējošs



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 mm
Virzuļa diametrs	3 mm Ekvivalentais diametrs
Amortizēšana	Nav amortizācijas
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Konstrukcijas struktūra	Virzulis kvadrātisks virzuļa kāts
Pozīcijas detektēšana	Nē
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	kvadrātisks virzuļa kāts
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,6 MPa
Darbošanās spiediens	3 ... 6 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	3,8 N
Teorētiski minimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	1 N
Teorētiski maksimāli iespējamais atsperes atgriešanas spēks	1,7 N
Produkta svars	4 g
Montāžas tips	ar sānu urbumu
Pneimatiskais savienojums	Nipeļveida stiprinājums PK-3
Vāka materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Virzuļa kāta materiāls	PA-pastiprināts