


Iespiežamais savienotājs QS-B-16-10

Daļas numurs: 132144

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	13,7 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Produkta svars	25 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Priekš caurules ar 16 mm ārējo diametru
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 16 mm ārējais diametrs
Atbrīvošanas gredzena krāsa	zils
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PBT
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Cauruļu blīvējumu materiālu informācija	NBR
Cauruļu iespiļēšanas segmenta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais