


# Plūsmas kontroles vārsts GRLO-10-UNF-1/4-B

Daļas numurs: 151571

FESTO

Bez sprostvārsta funkcijas, ar pagriezienu savienojumu.  
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vārsta funkcija                           | Droseļvārsta funkcija                                                                                          |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | UNF10-32                                                                                                       |
| Pārtrauces elements                       | Ieškeltā skrūve                                                                                                |
| Montāžas tips                             | Vītņots                                                                                                        |
| Darbošanās spiediens                      | 0 ... 10 bar                                                                                                   |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C                                                                                                  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Filtrēts, neeļļots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija<br>Filtrēts, eļļots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C                                                                                                  |