


Daudzkārtīgs sadalītājs QSQ-1/8-4

Daļas numurs: 153206

FESTO

4-vietīgs, pagriežams par 360°.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 2,6 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | pārklājums |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Iepakojuma izmērs | 1 |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 6 bar |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 14 bar |
| Jūras klasifikācija | skatiet sertifikātu |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkta svars | 16 g |
| Izeju skaits | 4 |
| Piegādes līniju skaits | 1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne R1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa | zils |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpora materiāls | PBT |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls | POM |
| Caurules blīves materiāls | NBR |
| Caurules noturošā naža materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |