


# Lodes vārsts QH-QS-4-1/8

Daļas numurs: 153486

FESTO

with QS push-in connector.  
Šis tips ir derīgs vakuūmam.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2/2 bistabils
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	R1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-4
Iedarbināšanas tips	manuāls
Montāžas tips	Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	235 l/min
Nominālais izmērs	2,5 mm
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Blīvēšanas princips	mīksts
Konstrukcijas struktūra	Lodveida vārsts
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	14 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS