

Quickstepper FSS-12-C

Daļas numurs: 15609
Produkts tiks atcelts

FESTO

Pneimatiski/mehāniskais sekvencers ar 12 soļiem un sākšanas loģiskajām ķēdēm, uz 2n apakšējās pamatnes.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2,5 mm
Konstruktijas struktūra	Kombinējamais sekvenceris
Pēkšņas spiediena krišanas apstiprinājums	$\leq 0,5$ bar
Spiediena reaģēšanas apstiprinājums	$\geq 1,5$ bar
Darbošanās spiediens	2,5 ... 6 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	60 l/min
Min. zināmais impulsa garums	50 ms
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija Gāze	II 2G
ATEX kategorija Putekļi	II 3D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex h IIC T4 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex h IIIC T125°C Dc
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 40 °C
Produkta svars	450 g
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	ABS